




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0010K05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC546

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	439,4	
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5	
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 15 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 8 x diametro del cavo con una sola piegatura

E12074



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSS0010K05

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,0...1,5 Nm;
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu
GY = grigio
WH = bianco