


# E12215



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGA050MSS0006C04



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]	378,8
Dimensioni [mm]	38 x 15 x 31
Materiali	Corpo: TPU nero
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Osservazioni	La resistenza di terminazione CAN-bus (120 Ω) è integrata nel connettore M12.
Quantità	1 pezzo

# E12215



## Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTGA050MSS0006C04

### Collegamento elettrico


Cavo: 6 m, PVC, senza alogeno, viola, Ø 6,7 mm, schermato; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BU =	blu
RD =	rosso
WH =	bianco
screen =	schermo