


E12226



Cavo di collegamento Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati; cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67; IP 42; (connettori M12 / connettori RJ45)
Dati meccanici	
Peso [g]	167,2
Materiali	PUR / PC
Materiale corpo	PUR / PC
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12226



Cavo di collegamento Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Collegamento elettrico - connettore M12


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, schermato; 4 x 0,38 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC

