


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0020G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 67

## Dati meccanici

Peso [g]	1046,6
Dimensioni [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12229



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0020G04

### Collegamento elettrico


Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm, schermato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco