


E12245



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



| Applicazione | | |
|---------------------------------|---|---|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi | |
| Senza silicone | si | |
| Dati elettrici | | |
| Tensione di esercizio [V] | 9,6...30 DC | |
| Classe di isolamento | III | |
| Capacità di corrente totale [A] | 3 | |
| Condizioni ambientali | | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
| Grado di protezione | IP 67; IP 69K | |
| Dati meccanici | | |
| Peso [g] | 100,5 | |
| Dimensioni [mm] | 10 x 10 x 31 | |
| Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; Corpo: Hytrel G-4774 nero | |
| Materiale dado | ottone, nichelato | |
| Idoneità della catena portacavi | si | |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo |
| | velocità di spostamento | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ² |
| | cicli di piegatura | > 5 Mio. |
| | sollecitazione alla torsione | ± 180 °/m |

E12245



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 3,7 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Bajonett, diritto; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

