


# E12248



## Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	9,6...30 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67; IP 69K

### Dati meccanici

Peso [g]	120,8	
Dimensioni [mm]	19 x 10 x 25,5	
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; Corpo: Hytrel G-4774 nero	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
sollecitazione alla torsione	± 180 °/m	

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12248



## Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

### Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Bajonett, diritto; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

