E12315

Resistenza di terminazione per PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	9,9
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12315

Resistenza di terminazione per PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm

Collegamento