E12325

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0050G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	2577
Dimensioni	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12325

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0050G04

Collegamento elettrico

Cavo: 50 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm, schermato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco