


# E12330



## Ripartitore a Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	29,6
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12330




## Ripartitore a Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

### Collegamento elettrico

#### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato