


# E12332



## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	612,5
Dimensioni [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E12332



## Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 15 m, PUR, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

