


E12333



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0010C04



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	386,2
Dimensioni [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12333



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0010C04

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco