


E12335



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	102,9	
Materiali		corpo del connettore: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado		ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

