


E12341



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0030C04



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Indicazioni per la temperatura ambiente		21 giorni: ...120
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	1479
Dimensioni	[mm]	28 x 15 x 38
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura	min. 10 x diametro del cavo

**Cavo di collegamento con connettore femmina**

ADOAH040MSS0030C04



Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettricoCavo: 30 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato

**Collegamento**

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco