


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0005K05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC548

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	236
Dimensioni [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	acciaio inox

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12351



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0005K05

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 5,3 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: acciaio inox; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,0...1,5 Nm;
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco