


# E12352



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0010K05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	444,6
Dimensioni [mm]	28 x 15 x 38
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	acciaio inox

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12352



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSS0010K05

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 5,3 mm, schermato; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: acciaio inox; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 1,0...1,5 Nm;  
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco