


E12356



Connettore femmina a cablare

SDOGH040MSSFKSG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	47,6
Dimensioni [mm]	20 x 20 x 58
Materiali	zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo	zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12356



Connettore femmina a cablare

SDOGH040MSSFKSG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato;
Cavo di collegamento schermato: schermabile



Collegamento

