


E12357



Connettore femmina a cablare

SDOGF030MSSFKSG



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC/DC
---------------------------	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	8,733
Dimensioni [mm]	12 x 12 x 45
Materiali	PBT; PA
Materiale corpo	PBT / PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12357



Connettore femmina a cablare


SDOGF030MSSFKSG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 0,14...0,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

