


E12358



Connettore integrato

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	9,66
Filettatura da incasso		PG 11
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12358



Connettore integrato

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco