

E12359



Cavo al metro

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Applicazione

Particolarità

senza alogeno; Idoneità della catena portacavi

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]

-40...90

Temperatura ambiente mobile [°C]

-25...90

Dati meccanici

Peso [g]

2990

Idoneità della catena portacavi

si

Idoneità della catena portacavi

raggio di piegatura con utilizzo flessibile

min. 10 x diametro del cavo

velocità di spostamento

max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²

cicli di piegatura

> 2 Mio.

sollecitazione alla torsione

± 180 °/m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 100 m, PUR, senza alogeno, arancione, Ø 4,9 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)