


# E12360



## Cavo di collegamento


VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	617,5
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



# E12360




## Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

