


Camme per attuatori

PUCK/IND/BK/D53

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: E12517 + E12526

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Modello

per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dati meccanici

Peso	[g]	43,2
Diametro camme	[mm]	53
Distanza tra i fori	[mm]	80
Altezza albero azionamento valvola	[mm]	20
Numero delle possibili posizioni dei target		3
Materiali	Camme: PA 6 nero; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316)	

Accessori

Fornitura

vite a brugola: 1 x M6 x 16, con rondella

viti a testa svasata: 2 x M5

indicatori di direzione: 2, giallo

indicatori di direzione: 2, nero

Cappuccio: 1, giallo

tappo di chiusura: 1, nero

Osservazioni

Quantità

1 pezzo