

# E17321




## Camme per attuatori

Puck/IND/bk/53/8

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E12517 + E12526

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Modello

per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

### Dati meccanici

Peso	[g]	43,4
Diametro camme	[mm]	53
Distanza tra i fori	[mm]	80
Altezza albero azionamento valvola	[mm]	20
Numero delle possibili posizioni dei target		8
Materiali		Camme: PA 6 nero; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316)

### Accessori

Fornitura

vite a brugola: 1 x M6 x 16, con rondella  
viti a testa svasata: 2 x M5  
indicatori di direzione: 2, giallo  
indicatori di direzione: 2, nero  
Cappuccio: 1, giallo  
tappo di chiusura: 4, nero

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo