


# E18430



## Sensor testpak

SENSOR TESTPAK



### Dati elettrici

Tensione di ingresso DC	[V]	4,5
Tensione di uscita DC	[V]	18

### Uscite

Corrente di uscita totale	[A]	0,04
---------------------------	-----	------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...40
Grado di protezione		IP 21

### Test / Certificazioni

MTTF	[anni]	341
------	--------	-----

### Dati meccanici

Peso	[g]	393,3
Dimensioni	[mm]	141 x 82 x 34
Materiali		ABS; silicone

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Tensione di alimentazione	verde
	Indicazione stato di commutazione	giallo
Elementi di comando	pulsante	ON / OFF
	pulsante	Teach

### Accessori

Accessori necessari	batteria 3 x AA / 1,5 V
---------------------	-------------------------

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E18430




## Sensor testpak

SENSOR TESTPAK

### Collegamento elettrico

morsetto a sgancio rapido: 4 x

### Collegamento



BN	: marrone
BK	: nero
WH	: bianco
BU	: blu