


E18001



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MKS0010X04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
---------------------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-45...105
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	361,966
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 47
Materiali	TPE
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	zinco, rivestito epossido

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E18001



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MKS0010X04

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, TPE-S, nero; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco