




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MKS0005X04



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...105
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	385,553
Dimensioni	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiali		TPE
Materiale corpo		TPE
Materiale dado		zinco, rivestito epossido
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E18002



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MKS0005X04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, TPE-S, nero; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco