


E18016



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0025E04



Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -10...100

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 874,979

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47

Materiali PVC

Materiale corpo PVC

Materiale dado 1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E18016



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0025E04

Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PVC, nero; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco