


Connettore integrato

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 600 AC/DC
---------------------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...100
---------------------------	-----------

Grado di protezione	IP 68
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso [g]	25,855
----------	--------

Filettatura da incasso	1/2" NPT
------------------------	----------

Materiali	acciaio inox
-----------	--------------

Materiale corpo	acciaio inox
-----------------	--------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E18055



Connettore integrato

RSTGB030VAS00.3-03

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: acciaio inox; Contatti: dorato



Collegamento

1	GN
2	RD
3	BK

BK = Colori dei fili conduttori :
GN = nero
RD = verde
 rosso