


E18057



Connettore integrato

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dati meccanici

Peso [g] 54,431

Filettatura da incasso 1/2" NPT

Materiali 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)

Materiale corpo 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)



E18057



Connettore integrato

RSTGH040VAS0001-04

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco