


E18065



Cavo di collegamento

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Applicazione

Particolarità: contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]: < 300 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -20...105

Grado di protezione: IP 68

Dati meccanici

Peso [g]: 136,078

Materiali: PVC

Materiale corpo: PVC


Materiale dado: 1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità: 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



E18065




Cavo di collegamento

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

