


E18070



Connettore integrato

RSTGB030ALS00.3-03



Applicazione

Particolarità: contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]: < 600 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -20...100

Grado di protezione: IP 68

Dati meccanici

Peso [g]: 36,287

Filettatura da incasso: M20 x 1,5

Materiali: ottone nichelato

Materiale corpo: ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità: 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato; Contatti: dorato




E18070



Connettore integrato

RSTGB030ALS00.3-03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
GN =	verde
WH =	bianco