




Connettore integrato

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...90

Dati meccanici

Peso [g] 22,68

Filettatura da incasso M16

Materiali alluminio anodizzato 10...20 µm

Materiale corpo alluminio, anodizzato 10...20 µm

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: alluminio, anodizzato 10...20 µm



E18073



Connettore integrato

RSTGH040ALS00.3-04

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco