




Cavo di collegamento

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	45,359
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 40
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore	
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato	



E18128



Cavo di collegamento

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

