


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0060E04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
---------------------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	2100,131
Dimensioni [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E18129



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0060E04

Collegamento elettrico

Cavo: 60 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento



5: non collegato
Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco