




Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH140MSS0005A11



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	635,029
Dimensioni	[mm]	20 x 20 x 50
Materiali		PUR nero
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico	
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

Collegamento elettrico - Presa	
Connettore: 1 x M16, diritto; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato	




E18147



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH140MSS0005A11

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo