


Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
---------------------------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...105
---------------------------	-----------

Grado di protezione	IP 68
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso [g]	235,868
----------	---------

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 40
-----------------	--------------

Materiali	TPE
-----------	-----

Materiale corpo	TPE
-----------------	-----

Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)
----------------	---------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

