


E18159



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0040E04



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 300 AC/DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...105
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	1424,279
Dimensioni [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E18159



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040VAS0040E04

Collegamento elettrico


Cavo: 40 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento



5: non collegato
Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco