


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030VAS0020E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
----------------------	------	-----------

Grado di protezione	IP 68
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	5238,988
------	-----	----------

Materiali	PVC
-----------	-----

Materiale corpo	PVC
-----------------	-----

Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
----------------	--------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E18166



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGB030VAS0020E03

Collegamento elettrico


Cavo: 20 m, PVC, grigio; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :
GN =	nero
WH =	verde
	bianco