


# E18182



## Cavo di collegamento

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità: contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]: < 300 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -20...105

Grado di protezione: IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]: 63,503

Materiali: TPE

Materiale corpo: TPE

Materiale dado: 1.4571 (AISI 316Ti)

### Osservazioni

Quantità: 1 pezzo

# E18182



## Cavo di collegamento


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

### Collegamento elettrico

Cavo: 2,5 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



### Collegamento elettrico

Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

