


Cavo di collegamento

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 300 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...105

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Peso

[g]

63,503

Materiali

TPE

Materiale corpo

TPE

Materiale dado

1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità

1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato

