


**Dati elettrici**

Tensione di esercizio	[V]	10...110 AC/DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 82
Numero ingressi ripartitori centrali		4

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Ripartitore centrale

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A



Collegamento

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo