


E20405



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU trasparente

Materiale corpo TPU, trasparente

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E20405



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0005A04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, \varnothing 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco