



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

4

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

2,4

Lunghezza totale

[mm]

800

Materiali

Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica

PVC

Osservazioni

Quantità

1 pezzo