


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/1,5m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20290

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

## OIF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

6

Lunghezza totale

[mm]

1500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

# E20439



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/1,5m

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
| Materiale rivestimento della fibra ottica  | alluminio |
| Osservazioni                               |           |
| Quantità                                   | 1 pezzo   |