


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/0,35M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20080

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

350

E20442



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/0,35M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	E20102
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo