


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E20470



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010A04

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco