

E20476




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0002E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11637

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU trasparente

Materiale corpo TPU, trasparente

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E20476



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0002E04

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
WH = bianco