


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20421

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
----------------------	------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda		diritto
Lunghezza totale	[mm]	4000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Disposizione fibre		●
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------