
E20527

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	32
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	32
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiale fibra ottica		vetro

E20527

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/2M

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo