


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/2,5m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche [mm] 28

OUF

Portata fibre ottiche [mm] 28

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...150

Dati meccanici

Versione sonda diritto

Diametro sonda [mm] 3

Lunghezza sonda [mm] 10

Lunghezza totale [mm] 2500

Raggio di piegatura minimo [mm] 20

Materiale fibra ottica vetro

E20528



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/2,5m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo