E20550


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3/0,3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20062

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	120
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		ad angolo
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	300

E20550

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3/0,3M

Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo